

# finomszűrő LFMB-3/8-D-MINI-DA



Cikkszám: 532819

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

1 µm-es szűrőpatron, fém védőkosárral, differenciál nyomás kijelzéssel, kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Mini
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében Nemesgázok
Max. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz	675 l/min
Min. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz	125 l/min
Szűrő hatásfok	99.99 %
Max.kondenzátum mennyiség	22 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Material housing	Horgany présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	PC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Gyártmány súlya	368 g