

finomszűrő kombináció LFMBA-1/2-D-MAXI-DA

Cikkszám: 532870

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

0,01 µm-es szűrőpatron, fém védőkosárral, differenciál nyomás kijelzéssel, kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	0.01 µm
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Max.kondenzátum mennyiség	80 ml
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2,362 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	bórszilikát szál
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC