

# műanyag spiráltömlő

## PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Cikkszám: 533463

FESTO

nagyon rugalmas, szövet erősítésű, a legmesszebb menőig hidrolízis álló.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	2.4 m
Külső átmérő	9.5 mm
Blokk hossza	0.889 m
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	50 mm
Belső átmérő	6.4 mm
Tekeracs átmérő	42 mm
Menetszám	21
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	11 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	180 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Külső menet: G1/4
Szín	kék
Shore keménység	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Sárgaréz nikkelezett
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)