

műanyag spiráltömlő PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Cikkszám: 533467

FESTO

nagyon rugalmas, szövet erősítésű, a legmesszebb menőig hidrolízis álló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	6 m
Külső átmérő	11.7 mm
Blokk hossza	1.312 m
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	65 mm
Belső átmérő	7.9 mm
Tekerics átmérő	51 mm
Menetszám	53
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 13 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 60 °C
Gyártmány súlya	560 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	Külső menet: G3/8
Szín	kék
Shore keménység	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Sárgaréz nikkelezett
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)