

Kezelő készülék FED-90

Cikkszám: 533532

Kifutó termék

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, LCD grafikus képernyővel, FPC rendszerekhez csatlakoztatható, 12 funkció billentyű.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Mélység | 71 mm |
| Magasság | 176 mm |
| Hossz | 141 mm |
| Max. előlap vastagság | 5 mm |
| Felhasználói memória | 512 kByte |
| Felhasználói LED-ek száma | 13 |
| Funkciógombok száma | 12 |
| Rendszergombok száma | 23 |
| Valós idejű óra | igen |
| Esemény lista | 256 |
| Recept tároló | 16 kByte |
| Riasztások | 1,024 |
| Valós idejű óra eltérése | 130 s / hó |
| Rendszer LED-ek száma | 4 |
| Kijelző | Monokróm LCD háttérvilágítással |
| Kijelző típusa | 4 x 20 karakter háttérvilágítású LCD |
| Kijelző méret | 4 x 20 karakter |
| Back-up telep | 3 V / 270 mA lithium |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 18 ... 30 V |
| Képernyő felbontás | 120x32 Pixel |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél | 0,3 A |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség | 5 - 85 % nem kondenzálódó |
| Védettség | IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Engedély | RCM Mark |
| Gyártmány súlya | 1,100 g |
| AUX interfész | Sub-D 9 sarkú aljzat |
| Nyomtató interfész | RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat |
| PC interfész | RS232 Sub-D 15 sarkú |

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| | aljzat |
| Programozó interfész | 9,6 - 38,4 kBd |
| PLC interfész | RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó |
| Ethernet interfész | opcionális, 10 MBd |
| Felfogási mód | Előlapra szerelés |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Programozó szoftver | FED Designer 6.06 vagy újabb |
| Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül | NEC 500 Class I, Div. 2 |