


Vakdugó

QSC-F-12H

Cikkszám: 533908

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 |
| Élelmiszeripari biztonság | gyártói nyilatkozat szerint |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 150 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Gyártmány súlya | 14.7 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Csatlakozó: QS-12 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | Sárgaréz krómozott és nikkelezett |
| Anyag információ, menet tömítés | FPM |
| Anyag információ, cső tömítés | FPM |