

Műanyag tömlő


PUN-E-12x1,6-BL-200

Cikkszám: 534179

FESTO

alkalmas QS pillanat-csatlakozókhoz, nagyon rugalmas, hidrolízis-álló, mikronstabil, élelmiszer előállításához engedélyezve.

Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	80 mm
Belső átmérő	8.8 mm
Min.hajlítási sugár	36 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Élelmiszeripari engedélyezés	FDA 2002/72/EG
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 50 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.069 kg/m
Szín	kék
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)