

sűrített levegő előkészítő egység FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B

Cikkszám: 534191



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

menetes csatlakozó lap nélkül, csatlakozó menet a házban,
manométerrel, kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód
első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Micro
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstrukciós felépítés	Szűrő szabályzó manométer nélkül Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.kondenzátum mennyiség	3 cm ³
Szűrő finomság	5 µm
Szabályzó funkció	szekunder lefúvással
Nyomás látjelző	M5 előkészítve
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.3 bar
Normál névleges átáramlás	170 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:-] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	103 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	M7
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Material housing	Alumínium ötvözet
Material bowl	PC