

tömítőgyűrű OL-3/8-200

Cikkszám: 534234

FESTO

szivárgásmentes, fém testtel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| A következő szabványon alapul: | ISO 16030 |
| Csomagolási egység | 200 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 3 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 30 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 435 psi |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Tisztasoba kategória | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 100 °C |
| Kézi meghúzás szobahőmérsékleten | igen |
| Névleges meghúzási nyomaték | 13 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 20 % |
| Pneumatikus csatlakozás | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material stops | Alumínium |
| Material seals | HNBR |