

gömbcsap

VAPB-3/8-F-40-F03

Cikkszám: 534303

FESTO

Brass, nominal width 3/8", top flange F03, PN40.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp3/8
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F03
NA névleges méret	15
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	40
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	5 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	3.5 Nm
A következő szabványon alapul:	ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Kv átáramlás	9.4 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformitý	VDMA24364 zone III
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Anyag szám: ház	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Sárgaréz keménykrómozott
Anyag szám: golyó	2.0401 CW614N
Material shaft	Sárgaréz
Anyag szám: tengely	2.0401 CW614N
Gyártmány súlya	500 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás