


Gömbcsap

VAPB-2 1/2-F-63-F0710-CR

Cikkszám: 534319

FESTO

korrózió- és saválló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lág
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp2 1/2
Karima furatkép	F07 F10
Belső átmérő	65 mm
ÁN névleges méret	65
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	69 Nm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 180 °C
Kv átáramlás	507 m ³ /h
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Anyag információ, tömítések	FPM PTFE
Anyag információ: gömb	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4401
Anyag információ, tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	9,200 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	3