


Gömbcsap

VAPB-3-F-63-F0710-CR

Cikkszám: 534320

FESTO

korrózió- és saválló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lág
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp3
Karima furatkép	F07 F10
Belső átmérő	80 mm
ÁN névleges méret	80
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	78 Nm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 180 °C
Kv átáramlás	905 m ³ /h
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Anyag információ, tömítések	FPM PTFE
Anyag információ: gömb	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4401
Anyag információ, tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	13,900 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	3