


Végálláskapcsoló szerelvény DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Cikkszám: 534473

FESTO

VDI/VDE 3845 szerinti csatlakozású fordító hajtóművekhez.
Valamennyi DAPS fordító hajtóműhöz alkalmas, a DRD/DRE hajtóművek közül csak a 4 ... 225 méretűekhez. Az 1, 2 és 375 ... 880 méretű DRD/DRE hajtóművekhez csak a DAPZ-SBZ-... adapterrel szerelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	sarkos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	igen
Feldbus interfész	AS-Interface: lapos kábel csatlakozó
Kapcsoló elem funkció	Nyitó érintkező
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Mérési elv	induktív
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Szigetelési feszültség	50 V
Névleges üzemi feszültség, DC	30 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Figyelmeztetés Feldbus interfésszel kapcsolatban	AS-Interface
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	EPDM
Anyag információ: ház fedél	PC
Anyag információ: ház aljzat	PA
Anyag információ: konzol	PA