


fojtó-visszacsapó szelep GR-QB-5/32-U

Cikkszám: 534680

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | fojtó-visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | QB-5/32 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | QB-5/32 |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Beállító elem | Hornyolt csavar |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés átmenő furattal választható/egyéb |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban | 1.7 cfm |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban | 0.6 ... 1.7 cfm |
| Üzemi nyomás | -13.8 ... 116 Psi |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT erősítésű |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3 cfm |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 2.4 ... 3.2 cfm |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Közeg hőmérséklet | 32 ... 140 °F |
| Gyártmány súlya | 0.4 oz |
| Material of threaded plug | Sárgaréz nikkelezett |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material knurled head | Sárgaréz nikkelezett |
| Material adjusting screw | Sárgaréz nikkelezett |