

# nyomásfelfuttató szelep MS12-DE

Cikkszám: 535034

FESTO

Telepszerezéshez, G menettel



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Lefúvás funkció	fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Szelep funkció	2/2
Kapcsolási pozíció jelző	tartozékokkal
Üzemi nyomás	3 ... 16 bar
Normál névleges átáramlás	25,000 ... 42,000 l/min
Ciklusidő	100 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	3,800 g
Jelállapot kijelzése	tartozékokkal
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény