

# leágazó modul MS12-FRM

Cikkszám: 535035

FESTO

Telepszerezéshez, G menettel



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Beépítési helyzet                                 | tetszőleges                                    |
| Konstruktív felépítés                             | Elágazó modul                                  |
| Üzemi nyomás                                      | 0 ... 20 bar                                   |
| Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban | 25,000 ... 42,000 l/min                        |
| Üzemi közeg                                       | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós károsodás              |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Tárolási hőmérséklet                              | -10 ... 60 °C                                  |
| Közeg hőmérséklet                                 | -10 ... 60 °C                                  |
| Környezeti hőmérséklet                            | -10 ... 60 °C                                  |
| Pneumatikus csatlakozás 4                         | G1   |
| Material housing                                  | Alumínium présöntvény                          |