

bekapcsoló szelep MS12N-EM

Cikkszám: 535036

FESTO

NPT menettel.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|--|
| Konstruktív felépítés | Körtolattyú |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Lefűvás funkció | nem fojtható |
| Vezérlési fajta | közvetlen |
| Szelep funkció | 3/2 bistabil |
| Üzemi nyomás | 0 ... 20 bar |
| Normál névleges áramlás | 25,000 ... 32,000 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Gyártmány súlya | 3,900 g |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1 |
| Vezérlő levegő ellátás | belső |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium présöntvény |