

nyomásfelfuttató szelep MS12N-DL

Cikkszám: 535038

FESTO

NPT menettel.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Lefúvás funkció	fojtható
Működtetés fajtája	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nincs
Konstrukciós felépítés	Dugattyú ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	közvetlen
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Szelep funkció	2/2
Üzemi nyomás	2 ... 20 bar
Normál névleges átáramlás	25,000 ... 42,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	3,600 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény