


# mágnestekercs MSFG-24DC-M-EX

Cikkszám: 535619

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100%
Tekercs jellemző	24 V DC: 4,3 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
ATEX-kategória Gáz	II 2G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex mb II T5
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A21 IP65 T95°C
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Tanúsítványt kiállító hely	PTB 03 ATEX 2098 X
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Gyártmány súlya	170 g
Elektromos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	1 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, mágnestekercs	Alumínium Epoxigyanta Réz Acél
Anyag információ, tekercs	Réz