


mágnestekerccs MSFW-110AC-M-EX

Cikkszám: 535622

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100%
Tekerccs jellemző	110 V AC: 50/60 Hz, teljesítmény 4,4 VA
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 5 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
ATEX-kategória Gáz	II 2G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex mb II T5
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A21 IP65 T95°C
Robbanásvédelethez tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Tanúsítványt kiállító hely	PTB 03 ATEX 2098 X
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Gyártmány súlya	170 g
Elektromos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	1 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.75 mm ²
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, mágnestekerccs	Alumínium Epoxigyanta Réz Acél
Anyag információ, tekerccs	Réz