

Szűrő MS4N-LF-1/8-EUM-Z

Cikkszám: 535677

FESTO

40 µm-es szűrő, fém csésze, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstrukciós felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	25 ml
Csészevédő	fém csészeként beépítve
1 bemeneti nyomás	0 ... 14 bar
Normál névleges átáramlás	1,100 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	5.7.- DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	349 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	PE
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium présöntvény
Anyag információ, ablak	Alumínium ötvözet
Anyag információ, ablak	PA