


# Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS4-LFR-1/8-D7-CUV-AS-Z

Cikkszám: 535705

FESTO

Maximális kimenő nyomás 12 bar, 5 µm-es szűrő, manométerrel, zárható szabályozó gomb, fém csésze, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	tartozékokkal, zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel
Max.kondenzátum mennyiség	25 ml
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszárammal
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Nyomás látjelző	manométerrel
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	2 ... 12 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.25 bar
Normál névleges átáramlás	850 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	3.7.- DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	475 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Előlapra szerelés Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium présöntvény Alumínium ötvözet
Anyag információ, ablak	PA
Anyag információ, elválasztó tányér	POM