


Mikroszűrő MS4-LFM-1/4-AUV-Z

Cikkszám: 535769

FESTO

0,01 µm-es szűrő, fém csésze, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 0.01 µm |
| Szűrő hatásfok | 99.9999 % |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Max.kondenzátum mennyiség | 25 ml |
| Csészevédő | fém csészeként beépítve |
| 1 bemeneti nyomás | 2 ... 12 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.01 mg/m ³ |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 350 g |
| Felfogási mód | választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, szűrő | bórszilikát szál |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, ablak | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, ablak | PA |