

Olajozó MS4-LOE-1/8-U

Cikkszám: 535791

FESTO

Fém csésze, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.töltési olajmennyiség	36 cm ³
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Üzemi nyomás	1 ... 12 bar
Minimális átáramlás az olajozó funkcióhoz	40 l/min
Normál névleges átáramlás	1,100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Olaj viszkozitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	354 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium présöntvény Alumínium ötvözet
Anyag információ, ablak	PA