


Finomszűrő MS4-LFM-1/4-BRM-DA-Z

Cikkszám: 536820

FESTO

1 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, differenciál nyomás kijelzővel, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	1 µm
Szűrő hatásfok	99.99 %
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Max.kondenzátum mennyiség	19 cm ³
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Üzemi nyomás	0 ... 14 bar
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	360 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	54 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [2:7:3] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	190 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC