


Finomszűrő MS6-LFM-3/8-BRM-DA

Cikkszám: 536834

FESTO

1 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, differenciál nyomás kijelzővel, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | 6 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 1 µm |
| Szűrő hatásfok | 99.99 % |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Max.kondenzátum mennyiség | 38 cm ³ |
| Csészevédő | Műanyag védőkosár |
| Differenciál nyomás jelző | Optikai kijelző |
| Üzemi nyomás | 0 ... 20 bar |
| Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 950 l/min |
| Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 140 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [2:7:3] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.5 mg/m ³ |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 600 g |
| Felfogási mód | választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, szűrő | bórszilikát szál |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | PC |