


leágazó modul MS4N-FRM-1/4-I

Cikkszám: 536976

FESTO

beépített visszacsapó funkcióval, átáramlási irány balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul Visszacsapó funkcióval
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban	1,750 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	500 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	160 g
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 4	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény