

nyomásérzékelő

SDE1-D6-G2-W18-L-P2-M8



Cikkszám: 537027

Kifutó termék

FESTO

M8 csatlakozóval.

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Engedély | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Mért érték | Relatív nyomás |
| Mérési eljárás | Piezorezisztív nyomásérzékelő mutatóval |
| Nyomás méréstartomány kezdeti érték | 0 bar |
| Nyomás méréstartomány végérték | 6 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| Közeg hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Pontosság, FS | 2 %FS |
| Kapcsoló kimenet | 2xPNP |
| Kapcsolási funkció | szabadon programozható |
| Kapcsoló elem funkció | átkapcsolható |
| Kapcsolási pont reprodukálhatóság | 0.3 % |
| Max.kimeneti áram | 150 mA |
| Rövidzár védett | pulzáló |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 15 ... 30 V |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Elektromos csatlakozás | Csatlakozó kerek alakú EN 60947-5-2 szerint M8x1 4 sarkú |
| Felfogási mód | választható/egyéb alakos sínrel fali/felületi tartóval |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Gyártmány súlya | 85 g |
| Material housing | PA POM erősítésű |
| Kijelző típusa | Világító LCD |
| Kapcsolási állapot jelző | LCD |
| Beállítási lehetőségek | Teach-In |
| Manipulációbiztosítás | PIN-Code |
| Küszöbérték beállítási tartomány | 2 ... 99.8 % |
| Hiszterézis beállítási tartomány | 0 ... 90 % |
| Védettség | IP65 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |