


# csatlakozólap VABS-B6-PB-Q

Cikkszám: 537519

FESTO

külső vezérlő segédlevegőhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	21 mm
KBK korrózióállósági osztály	2
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	3 Nm
Gyártmány súlya	22 g
12 vezérlő levegő csatlakozás	M5
14 vezérlő levegő csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	18 mm-es patronhoz
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, csatlakozólap	PA erősítésű