

vakdugó QSPC18

Cikkszám: 537533

FESTO

a szelepeken vagy fedőlapokon lévő csatlakozók lezárásához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.9 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	5 g
Pneumatikus csatlakozás 1	18 mm-es patron
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ: vakdugó	PA erősítésű.
Anyag információ: elválasztó elem	Acél
Anyaginformáció: O gyűrű	NBR