


# csatlakozó lécc

## VABM-B6-E-G12-8-M1

Cikkszám: 537620

FESTO

VUVB többpólusú csatlakozójú mágnesszelephez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	21 mm
Szelephelyek max.száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2
Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés	1,5 Nm
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	5 Nm
Gyártmány súlya	1,150 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ: csatlakozó lécc	Alumínium ötvözet