

# vevő SOEG-E-M18W-PA-K-2L



Cikkszám: 537694

Kifutó termék

[kerek, 90 fokos sugárzási szög.](#)

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikus
Mérési eljárás	Egyutas fénySOROMPÓ Vevő
Munkatartomány	20,000 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 55 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Antivalens
Max.kapcsolási frekvencia	1,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	$\leq 2$ V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 36 V
Maradó hullámosság	20 %
Üresjáratú áram	10 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	4 eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	M18x1
Felfogási mód	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	20 Nm
Gyártmány súlya	124 g
Material housing	Sárgaréz krómozott
Material of union nut	Sárgaréz krómozott
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Működési tartalék kijelző	LED, zöld
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 55 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L