


# reflex fényesorompó SOEG-RSP-M18-PS-S-2L

Cikkszám: 537699

FESTO

polarizált fényel, kerek alak.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                                |
|---|--------------------------------------|
| Konstrukció                                     | kerek                                |
| A következő szabványnak felel meg:              | EN 60947-5-2                         |
| Engedély  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)    |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)          | EU-EMV-irányelv szerint              |
| Mért érték                                      | Pozíció                              |
| Mérési elv                                      | optoelektronikus                     |
| Mérési eljárás                                  | Reflexiós fényesorompó               |
| Világítás típusa                                | vörös, polarizált                    |
| Munkatartomány                                  | 2,000 mm                             |
| Környezeti hőmérséklet                          | -25 ... 55 °C                        |
| Kapcsoló kimenet                                | PNP                                  |
| Kapcsoló elem funkció                           | Sötétre kapcsoló                     |
| Max.kapcsolási frekvencia                       | 1,000 Hz                             |
| Max.kimeneti áram                               | 200 mA                               |
| Feszültség kimaradás                            | ≤ 2 V                                |
| Rövidzár védett                                 | pulzáló                              |
| Üzemi feszültségtartomány DC                    | 10 ... 36 V                          |
| Maradó hullámosság                              | 20 %                                 |
| Üresjáratú áram                                 | 15 mA                                |
| Polaritás felcserélése elleni védelem           | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Elektromos csatlakozás                          | 3 sarkú<br>M12x1<br>Csatlakozó       |
| Méret   | M18x1                                |
| Felfogási mód                                   | ellenanyával                         |
| Meghúzási nyomaték                              | 20 Nm                                |
| Gyártmány súlya                                 | 53 g                                 |
| Material housing                                | Sárgaréz<br>krómozott                |
| Material of union nut                           | Sárgaréz<br>krómozott                |
| Kapcsolási állapot jelző                        | LED, sárga                           |
| Működési tartalék kijelző                       | LED, zöld                            |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 55 °C                         |
| Védettség                                       | IP65<br>IP67                         |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás      |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L                       |