

# reflex érzékelő SOEG-RTH-Q30-PS-S-2L



Cikkszám: 537720

Kifutó termék

FESTO

[háttér elnyomással, tömbösíthető.](#)

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikus
Mérési eljárás	Reflexiós fényérzékelő háttér elnyomással
Világítás típusa	vörös
Munkatartomány	15 ... 150 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 55 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Világosra kapcsoló
Max.kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	$\leq 2$ V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 36 V
Maradó hullámosság	20 %
Üresjáratú áram	25 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó M8x1 3 sarkú
Méret	30x30x15 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	17 g
Material housing	PBTP
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Működési tartalék kijelző	LED, zöld
Beállítási lehetőségek	Potenciométer
Beállítható alsó korlát	15 mm
A beállítási tartomány felső határa	150 mm
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 55 °C
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás