

# reflex fényesorompó SOEL-RSP-Q20-PP-S-2L-TI


Cikkszám: 537759

Kifutó termék

FESTO

polarizált fényvel, tömbösíthető.

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikus
Mérési eljárás	Reflexiós fényesorompó
Világítás típusa	vörös, polarizált
Munkatartomány	70 ... 3,000 mm
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Referencia anyag	Lézerreflektor 51x51 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	átkapcsolható
Max.kapcsolási frekvencia	4,000 Hz
Max.kimeneti áram	100 mA
Feszültség kimaradás	$\leq 2.4$ V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	25 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó M8x1 4 sarkú
Méret	20x32x12 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	7 g
Material housing	ABS
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Működési tartalék kijelző	LED, zöld
Beállítási lehetőségek	Teach-In Teach-in elektromos csatlakozáson keresztül
Beállítható alsó korlát	70 mm
A beállítási tartomány felső határa	3,000 mm
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP67
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Lézer védettség osztály	1