

# tápkábel

## KPWR-MC-1-SUB-9HC-10

Cikkszám: 537933

Kifutó termék

[MTR-DCI-... -hez illeszkedik.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D Mixed
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
Üzemi feszültségtartomány DC	24 ... 48 V
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	vonzolóláncos alkalmazásra megfelelő
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	$\geq 64$ mm
Kábel átmérő	8.6 mm
Kábelszerkezet	2x1,5 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	1.5 mm <sup>2</sup>
Érvégek	Tüskés kábelsaru
Védettség	IP54
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C