



# Kézkaros szelep VHER-BH-M04C-G12-UD

Cikkszám: 538197

FESTO

műanyag kivitelben, a kézi kar helyzetének érzékelésével, 4/3-utú szelepfunkciók, alaphelyzetben zárt, három kar állásban lezárható, kimenet iránya alul.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Szelep funkció                             | 4/3 zárt   |
| Működtetés fajtája                         | kézi   |
| Normál névleges átáramlás                  | 4,300 l/min  |
| Üzemi nyomás                               | -0.95 ... 10 bar   |
| Konstruktív felépítés                      | Forgó tolattyús szelep   |
| Névleges méret                             | 12 mm  |
| Lefúvás funkció                            | fojtható   |
| Működtetés biztosító zár                   | tartozékokkal, zárható   |
| Tömítési elv                               | kemény   |
| Vezérlési fajta                            | közvetlen  |
| Áramlási irány                             | reverzáló  |
| Átfedési szabadság                         | igen   |
| Kapcsolási pozíció jelző                   | tartozékokkal  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Működtető nyomaték                         | 5 Nm   |
| Gyártmány súlya                            | 740 g  |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>Előlapra szerelés<br>átmenő furattal      |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/2   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/2   |
| Pneumatikus csatlakozás 3                  | G1/2   |
| Pneumatikus csatlakozás 4                  | G1/2   |
| Anyag megjegyzés                           | Réz- és PTFE-mentes<br>LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz       |
| Anyag információ, tömítések                | NBR  |
| Anyag információ, ház                      | Alumínium présöntvény  |