

csatlakozó kábel

NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15

Cikkszám: 538222

FESTO

a VTUB szelepszígeten lévő többpólusú csatlakozóhoz, Sub-D csatlakozó aljzattal, 15 pólusú.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	4-40 UNC-2B
Gyártmány súlya	370 g
1-es elektromos csatlakozás	Csatlakozó aljzat Sub-D, 25 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	nyitott vég, 15 eres
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Min.kábel hajlítási sugár	90 mm
Kábel átmérő	9 mm
Kábelszerkezet	15x0,34
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material of union nut	PA
Material seals	TPE-O