



# közelítéskapcsoló SIED-M18B-ZS-K-L

Cikkszám: 538280

FESTO

kábelrel, szintbe építhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Mérési elv	induktív
Névleges kapcsolási távolság	5 mm
Garantált kapcsolási távolság	4.05 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 0,4 Nemesacél St 18/8 = 0,7 Réz = 0,3 Sárgaréz = 0,4 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Ismétlési pontosság	0.15 mm
Kapcsoló kimenet	érintkezés mentes, 2 huzalos
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Hiszterézis	0.04 ... 1.15 mm
Max. kapcsolási frekvencia, DC	490 Hz
Max. kapcsolási frekvencia, AC	25 Hz
Max.kimeneti áram	300 mA
Feszültség kimaradás	≤ 8 V
Legkisebb terhelő áram	5 mA
Rövidzár védett	nem
Üzemi feszültségtartomány AC	20 ... 265 V
Üzemi feszültségtartomány DC	20 ... 320 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üresjáratú áram	≤ 1.5 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	2 eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	PVC
Méret	M18
Felfogási mód	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	30 Nm
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	110 g
Material housing	Sárgaréz PA nikkelezett
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 50 °C
Védettség	IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L