



hangtompító UOM-3/8

Cikkszám: 538433

FESTO

vákuum szívókorongokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítés nélkül
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Hangtompító nyitva
Üzemi nyomás, vákuumgenerátor	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0.8 MPa 0 ... 116 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Felfogási mód	becsavarható
Gyártmány súlya	22.7 g
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Material of silencer insert	PU hab
Material of threaded plug	POM
Material housing	POM
Material inner tube	Alumínium ötvözet