



áramlás érzékelő SFET-F100-L-WQ6-B-K1

Cikkszám: 538532

FESTO

Átáramlás távadó.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Engedély | C-Tick |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Áramlási méréstartomány kiinduló érték | 1 l/min |
| Áramlási méréstartomány végérték | 10 l/min |
| Üzemi nyomás | -0.7 ... 7 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nitrogén |
| Közeg hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Bekapcsolási idő | 50 ms |
| Analóg kimenet | 1 - 5 V |
| Linearitási hiba, FS | 5 % |
| Analóg érték ismételhetség, FS | 1 % |
| Terhelő ellenállás | 50 kOhm |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 12 ... 24 V |
| Elektromos csatlakozás | Kábel |
| Kábelhossz | 1 m |
| Anyag információ, kábelköpeny | PVC |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Beépítési helyzet | függőleges vízszintes |
| Pneumatikus csatlakozás | QS-6 |
| Gyártmány súlya | 70 g |
| Anyag információ, ház | PA |
| Üzemkész állapot kijelző | LED |
| Védettség | IP40 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |