

áramlás érzékelő SFET-R0500-L-WQ4-D-K3



Cikkszám: 538538

Kifutó termék

FESTO

Miniatűr átáramlás jeladó vákuum tartományra.

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	C-Tick
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Áramlási méréstartomány kiinduló érték	-5 l/min
Áramlási méréstartomány végérték	5 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 2 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nitrogén
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Bekapcsolási idő	5 ms
Analóg kimenet	1 - 5 V
Linearitási hiba, FS	5 %
Analóg érték ismételhetség, FS	2 %
Terhelő ellenállás	> 50 kOhm
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 24 V
Elektromos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	3 m
Material cable sheath	PVC
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	függőleges vízszintes
Pneumatikus csatlakozás	QS-4
Gyártmány súlya	25 g
Material housing	PA
Üzemkész állapot kijelző	LED
Védettség	IP40
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás