

Kondenzátum leeresztő PWEA-AP-3D

Cikkszám: 538678

FESTO

külső ráépítéshez, független elektromos vezérléssel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kézi segédműködtetés	nyomó
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	külső, elektromos, teljesen automatikus
Mért érték	Töltési szint
Szelep funkció	zárt 3/2 monostabil
Kezelő elemek	Fólia billentyűzet ellenőrző billentyűvel
Üzemkész állapot kijelző	LED
Kapcsolási állapot jelző	LED
Üzemi nyomás	0.8 ... 16 bar
Alarm kimenet	érintkező típus
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Névleges teljesítmény, kondenzátum leeresztő	2 W
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	1 ... 60 °C
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Védettségi osztály	III
Környezeti hőmérséklet	1 ... 60 °C
Gyártmány súlya	700 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó M12x1 5 sarkú kerek alakú
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Kondenzátum leeresztő csatlakozás	PK-8
Pneumatikus csatlakozás	G1/2
Anyag információ, kondenzátum tartó	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	Műanyag