


# kondenzátum leeresztő

## PWEA-AC-7A

Cikkszám: 538680

FESTO

külső ráépítéshez, független elektromos vezérléssel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kézi segédműködtetés	nyomó
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	külső, elektromos, teljesen automatikus
Mért érték	Töltési szint
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Kezelő elemek	Fólia billentyűzet ellenőrző billentyűvel
Üzemkész állapot kijelző	LED
Kapcsolási állapot jelző	LED
Üzemi nyomás	0.8 ... 16 bar
Alarm kimenet	érintkező típus
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Névleges teljesítmény, kondenzátum leeresztő	2 VA
Hálózati frekvencia	50 ... 60 Hz
Engedély	C-Tick
KC mark	KC-EMV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	1 ... 60 °C
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Védettségi osztály	III
Környezeti hőmérséklet	1 ... 60 °C
Gyártmány súlya	700 g
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Kondenzátum leeresztő csatlakozás	PK-8
Pneumatikus csatlakozás	G1/2
Material of condensate reservoir	Alumínium ötvözet
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material housing	Műanyag