

# vezető tengely FDG-63- -ZR-RF

Cikkszám: 538793

FESTO



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	63
Löklet	1 ... 5,000 mm
Lökettartalék	244 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Görgős vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezetékek
Max. gyorsulás	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. sebesség	$\leq 10 \text{ m/s}$
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték Ix	16,640E+03 mm <sup>4</sup>
Másodrendű nyomaték Iy	5,997E+03 mm <sup>4</sup>
Max. erő, Fy	600 N
Max. erő, Fz	600 N
Max. Mx nyomaték	65 Nm
Tolóerő	5 ... 30 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	138.4 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material cover cap	PA
Material guide rail	Acél
Material of guide component	Acél
Material housing	Alumínium eloxált