

# vezérlő vezeték KES-MC-1-SUB-15-2,5



Cikkszám: 538919

Kifutó termék

FESTO

[be-/kimeneti csatlakoztatáshoz tetszőleges vezérlőhöz.](#)

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	15
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	18
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	15
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	vonszolóláncos alkalmazásra megfelelő
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 40 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 75 mm
Kábel átmérő	10 mm
Kábelszerkezet	18x0,34 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.34 mm <sup>2</sup>
Érvégek	Érvégművel
Védettség	IP54
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás