


# forgó elosztó GF-1/8-2

Cikkszám: 539287

FESTO

Többszörös forgó átvezetés, 2 elválasztott be- és kimenet.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	6 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Normál átáramlás 1.1-2.1	720 l/min
Normál átáramlás 1.2-2.2	1,050 l/min
Max.fordulatszám	300 1/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Use 5 µm filter when operating with water Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform