


forgó elosztó GF-1/4-1/8

Cikkszám: 539291

FESTO

Egyszerű forgó elosztó, 1 bemenet - 4 kimenet.
A működtető erő függ a kiindulási magasságtól.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	8 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Normál átáramlás 1-2.1 (6->0)	1,730 l/min
Normál átáramlás 1-2.X nyitott (6->0)	4,050 l/min
Max.fordulatszám	3,000 1/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Use 5 µm filter when operating with water Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Max.meghúzási nyomaték	2.8 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	1.65 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform