


Közelítéskapcsoló

SMT-8F-PS-24V-K0,3-M5D

Cikkszám: 539493

FESTO

elektromos, érintkező nélküli, PNP, 8-as érzékelő horonnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, M5 csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Kapcsoló kimenet	PNP/NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	100 mA
Kábelhossz	0.3 m
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M5x0,5
KBK korrózióállósági osztály	2
A következő szabványon alapul:	DIN EN 60947-5-2
Konstrukció	T horonyhoz
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	igen
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	magnetorezisztív
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	7 ms $x \leq 11 \text{ ms}$
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Induktív védőkapcsolás	beépített
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Maradó áram	0.1 mA
Maradó hullámosság	10 %
Feszültség kimaradás	1.8 V
Túlterhelés állóság	rendelhető
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL) C-Tick
Meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Min.kábel hajlítási sugár	30 mm
Gyártmány súlya	10 g
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,1 mm
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábel típus	LiFY11Y
Felfogási mód	a T horonyba pattintott
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, szigetelő hüvely	PVC
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Sárgaréz aranyozott