



# Közelítéskapcsoló

## SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D

Cikkszám: 539495

FESTO

elektromos, érintkező nélküli, PNP, 10-es érzékelő horonnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, M5 csatlakozóval.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	profilhoronyhoz
A következő szabványon alapul:	DIN EN 60947-5-2
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	PNP/NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhetősége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.5 ms
Max.kimeneti áram	200 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	6 W
Feszültség kimaradás	2 V
Induktív védőkapcsolás	beépített
Maradó áram	0.01 mA
Rövidzár védett	igen
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	5 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M5x0,5
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott
Kábelhossz	0.3 m
A kábelköpeny színe	szürke
Kábel típus	LiFY11Y
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Anyag információ, szigetelő hüvely	PVC
Min.kábel hajlítási sugár	24 mm
Felfogási mód	a profilhoronyba pattintott
Meghúzási nyomaték	0.4 Nm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	5 g
Ház színe	fekete
Anyag információ, ház	PA
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67